

Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050SCS0010I05

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima total [A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	27 x 15 x 39
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, antiadherente

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E10959



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH050SCS0010I05

Conexión eléctrica


Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5,5 mm; irradiado; 5 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, antiadherente; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco