

# E10979




## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH080MSS0005A06

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10980

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 30 AC / < 36 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10979



## Cable de conexión con conector hembra


ADOAH080MSS0005A06

### Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PUR / PVC, negro; 6 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión



Colores de los hilos :

BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
WH =	blanco
YE =	amarillo