




## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

## Salidas

Alimentación	NPN
--------------	-----

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

## Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	36 x 15 x 26
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		zinc conformado a presión, niquelado

## Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E10007



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0002E03

### Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión, niquelado



### Conexión



BN =  
BK =  
BU =

Colores de los hilos :  
marrón  
negro  
azul