



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Salidas		
Alimentación		PNP
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		zinc conformado a presión
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10008



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042ZDS0005E03

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión



Conexión



BN = Colores de los hilos :
BK = marrón
BU = negro
azul