


# E10085



## Conector hembra a cablear

SDOAT052--SFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

### Salidas

Alimentación NPN

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Grado de protección IP 65

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 48 x 30 x 65

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca PA

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E10085



## Conector hembra a cablear

SDOAT052--SFKPG

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm<sup>2</sup>; Prensaestopa: PG 9

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Ø 28 mm, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



### Conexión

