




Conector hembra a cablear

SDOAT050--SFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	20...250 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 65
Datos mecánicos		
Peso	[g]	65,2
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10087



Conector hembra a cablear

SDOAT050--SFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 5...11 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Ø 28 mm, acodado; codificación: A; cuerpo: PA



Conexión

