


E10092



Conector hembra a cablear

SDOAH041PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación NPN

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -30...80

Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 20 x 34 x 32

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca PA

Indicaciones / elementos de mando

Indicación Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10092



Conector hembra a cablear

SDOAH041PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,5 mm²; Prensaestopa: PG 7

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



Conexión

