

E10096




Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040PLS0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E10915

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Materiales		PUR
------------	--	-----

Material del cuerpo		PUR
---------------------	--	-----

Material de la tuerca		PUR
-----------------------	--	-----

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E10096



Cable de conexión con conector hembra

ADOGH040PLS0002E03

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: PUR



Conexión

