

E10098




Conector hembra a cablear

SDOAH041PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11510

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Grado de protección		IP 65

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	20 x 34 x 32
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		PA

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E10098



Conector hembra a cablear

SDOAH041PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,5 mm²; Prensaestopa: PG 7

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



Conexión

