


E10105



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030PLS0005E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 60
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		PA
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,75 mm ² (22 x Ø 0,2 mm)		
Conexión eléctrica - conector hembra		

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: PA




E10105



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB030PLS0005E03

Conexión



BK =	Colores de los hilos :	negro
BN =		marrón
BU =		azul