

E10158




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0002E03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC615

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 65,4

Dimensiones [mm] 26 x 15 x 38

Materiales TPU transparente

Material del cuerpo TPU, transparente

Material de la tuerca latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E10158



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH042MSS0002E03

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PUR, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU, transparente; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul