

# E10214



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0005A02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

### Notas


Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm




# E10214



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040MSS0005A02

### Conexión



BK =                   Colores de los hilos :  
                          negro  
WH =                   blanco