

E10259




Conector hembra a cablear

SDOGH040PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11508

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	18 x 18 x 46
-------------	------	--------------

Materiales		PBT
------------	--	-----

Material del cuerpo		PBT
---------------------	--	-----

Material de la tuerca		PA
-----------------------	--	----

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E10259



Conector hembra a cablear

SDOGH040PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PA



Conexión

