

E10260




Conector macho a cablear

SSTGH040PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11504
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...55 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 52
Materiales		PBT
Material del cuerpo		PBT
Material de la tuerca		PBT
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E10260



Conector macho a cablear

SSTGH040PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PBT



Conexión

