


# E10334



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0010E02

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 27 x 15 x 39

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca inox (1.4404 / 316L)

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm)

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: inox (1.4404 / 316L)




# E10334



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040VAS0010E02

### Conexión



BK =                   Colores de los hilos :  
                          negro  
WH =                   blanco