




Prolongador

VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC050
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	3
Salidas		
Alimentación	PNP	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección	IP 68	
Datos mecánicos		
Materiales	PUR	
Material del cuerpo	PUR	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde



Prolongador


VDOAH032MSS00,3H03STGH030MSS

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

