

E11431



Prolongador con conector para válvulas

VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS



Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados	
Libre de siliconas	sí	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)
Corriente máxima total	[A]	3
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Peso	[g]	59
Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR
Material de la tuerca		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
Accesorios		
Componentes incluidos	tornillo	
	campo de rotulación	



Prolongador con conector para válvulas


VVSAB031MSS00,3H03STGH030MSS

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: latón niquelado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

