



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030MSS0005H03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Reemplazado por el artículo: EVC142



Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados

Libre de siliconas sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 60 AC / < 75 DC

Clase de protección III

Corriente máxima total [A] 3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...85

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 10 x 10 x 31

Materiales PUR

Material de la tuerca latón, niquelado / latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm


E11487




Cable de conexión con conector hembra

ADOGF030MSS0005H03

Conector: 1 x M8, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Reemplazado por el artículo: EVC142