


Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0002H03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC144

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	18 x 10 x 27
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11489



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0002H03


Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul