


E11550



Conector macho a cablear

SSTGF030MSSFPKG



Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 50 AC / < 75 DC

Clase de protección III

Corriente máxima total [A] 4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Peso [g] 14,8

Materiales PA

Material del cuerpo PA

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E11550



Conector macho a cablear

SSTGF030MSSFPGK

Conexión eléctrica

tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,38 mm²; aislamiento de los hilos: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); funda del cable: Ø 3...5 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión

