


# E11578



## Prolongador

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Corriente máxima total	[A]	3

### Salidas

Alimentación	PNP
--------------	-----

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Grado de protección		IP 68

### Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado

### Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11578



## Prolongador

VDOAH043MSS0003H04STGH040MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm



### Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm)

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,7...0,9 Nm

