


E11696



Repartidor en T

Y-splitter/STM12/2xUS



Campo de aplicación

Versión para sensores de presión PNI

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]	3
Corriente máxima total [A]	3

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68

Datos mecánicos

Peso [g]	38
Materiales	PUR

Notas

Notas	orientación conectores A/B en vertical (con el sensor en vertical)
Cantidad por pack	1 unid.

E11696



Repartidor en T

Y-splitter/STM12/2xUS

Conexión eléctrica

Conexión

