

E11716




Conector macho a cablear

SSTGH050VASFPKG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11859

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 125 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4; (...40 °C)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 52
Materiales		PA
Material del cuerpo		PA
Material de la tuerca		inox (1.4571 / 316Ti)

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E11716



Conector macho a cablear

SSTGH050VASFPKG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 6...8 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: inox (1.4571 / 316Ti); Contactos: dorado



Conexión

