




Caja repartidora

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC005

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial

Libre de siliconas; Contactos dorados

Libre de siliconas

sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Clase de protección

II

Corriente máxima por
módulo / punto de conexión

[A]

4

Corriente máxima total

[A]

12

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-15...80

Grado de protección

IP 67



Caja repartidora

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Datos mecánicos		
Dimensiones	[mm]	28 x 60 x 125
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central		6
Tipo de conector		M12
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M23; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión		
11	1 (1...6)	C
9	3 (1...6)	C
10		
12	5 (1...6)	C
1	4 (1)	C
2	4 (2)	C
3	4 (3)	C
4	4 (4)	C
5	4 (5)	C
6	4 (6)	C

E11722



Caja repartidora

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 6 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

