




Caja repartidora

ZDO4H050MSS0005H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC014

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
Libre de siliconas	sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección		II
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
Corriente máxima total	[A]	12

Condiciones ambientales


Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Grado de protección		IP 67

E11726



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0005H11

Datos mecánicos	
Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M12
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)	
Conexión eléctrica - punto de conexión	
Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm	
	

E11726



Caja repartidora

ZDO4H050MSS0005H11

Conexión

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo