


## Caja repartidora

ZDO4H050MSS0010H11

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
-------------------------	---

Libre de siliconas	sí
--------------------	----

## Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 60 AC / < 75 DC
-------------------------	-----	-------------------

Clase de protección		II
---------------------	--	----

Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	4
---	-----	---

Corriente máxima total	[A]	12
------------------------	-----	----

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

## Datos mecánicos

Materiales		TPU
------------	--	-----

Material del cuerpo		TPU
---------------------	--	-----

# E11727



## Caja repartidora

ZDO4H050MSS0010H11

Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M12

### Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

### Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm)

### Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M12; codificación: A; cuerpo: TPU; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm



### Conexión

<u>BN</u>	1 (1...4)	C
<u>BU</u>	3 (1...4)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...4)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C

	Colores de los hilos :
BN =	marrón
BU =	azul
GN =	verde
GY =	gris
PK =	rosa
RD =	rojo
WH =	blanco
YE =	amarillo