


E11745



Cable de conexión con conector hembra

ADOAK190MSS0005H19



| Campo de aplicación              |                                      |                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Característica especial          |                                      | Libre de halógenos; Aptitud para cadenas portacables |
| Datos eléctricos                 |                                      |                                                      |
| Tensión de alimentación          | [V]                                  | < 63 AC/DC                                           |
| Corriente máxima total           | [A]                                  | 8                                                    |
| Condiciones ambientales          |                                      |                                                      |
| Temperatura ambiente             | [°C]                                 | -25...80                                             |
| Grado de protección              |                                      | IP 67                                                |
| Datos mecánicos                  |                                      |                                                      |
| Peso                             | [g]                                  | 1165                                                 |
| Dimensiones                      | [mm]                                 | 51 x 26 x 70                                         |
| Materiales                       |                                      | PUR negro                                            |
| Material del cuerpo              |                                      | PUR                                                  |
| Material de la tuerca            |                                      | latón, niquelado                                     |
| Par de apriete                   | [Nm]                                 | 2                                                    |
| Aptitud para cadenas portacables |                                      | sí                                                   |
| Aptitud para cadenas portacables | radio de curvatura para uso flexible | mín. 10 x diámetro del cable                         |
|                                  | velocidad de avance                  | máx. 2 m/s                                           |
|                                  | ciclos de curvatura                  | > 500000                                             |
|                                  | esfuerzo de torsión                  | ± 30 °/m                                             |
| Notas                            |                                      |                                                      |
| Cantidad por pack                |                                      | 1 unid.                                              |

# E11745



## Cable de conexión con conector hembra


ADOAK190MSS0005H19

### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm<sup>2</sup> (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm<sup>2</sup> (127 x Ø 0,1 mm )

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M23, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



# E11745



## Cable de conexión con conector hembra

ADOAK190MSS0005H19

### Conexión

|    |       |
|----|-------|
| 1  | VT    |
| 2  | RD    |
| 3  | GY    |
| 4  | RD/BU |
| 5  | GN    |
| 6  | BU    |
| 7  | GY/PK |
| 8  | WH/GN |
| 9  | WH/YE |
| 10 | WH/GY |
| 11 | BK    |
| 12 | GN/YE |
| 13 | YE/BN |
| 14 | BN/GN |
| 15 | WH    |
| 16 | YE    |
| 17 | PK    |
| 18 | GY/BN |
| 19 | BN    |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Colores de los hilos : |
| BK = | negro                  |
| BN = | marrón                 |
| BU = | azul                   |
| GN = | verde                  |
| GY = | gris                   |
| PK = | rosa                   |
| RD = | rojo                   |
| VT = | violeta                |
| WH = | blanco                 |
| YE = | amarillo               |