


# E11007



## Prolongador

VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



### Campo de aplicación

Característica especial Libre de halógenos

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 24 AC/DC  
Protección contra sobretensión sí; (VDR)

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90  
Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 46,5  
Materiales TPU  
Material del cuerpo TPU  
Material de la tuerca latón, niquelado

### Accesorios

Componentes incluidos tornillo  
campo de rotulación

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E11007




## Prolongador

VSTGH050MSS0001I03VDAA041--S

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión eléctrica

Cable: 1 m, PUR, Libre de halógenos; irradiado; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup>

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

