


E11016



Cable de conexión con conector hembra

ADOAK120MSS0014B12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 65

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 51 x 26 x 58

Materiales latón niquelado

Material del cuerpo latón, niquelado

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas


Cantidad por pack 1 unid.

Conexión eléctrica

Cable: 14 m, PUR, negro, Ø 11 mm; 12 x 1,0 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M23, acodado; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



E11016



Cable de conexión con conector hembra

ADOAK120MSS0014B12

Conexión