




Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING ADAPTER M30 POM



1 Junta tórica 44 x 2 mm



Campo de aplicación		
Temperatura del fluido	[°C]	-25...100
Temperatura del fluido con picos	[°C]	-25...110
Resistencia a la presión	[bar]	8
Datos mecánicos		
Peso	[g]	90,5
Dimensiones	[mm]	G 1 1/2 / L = 65
Nombre de la rosca		G 1 1/2
Materiales		Adaptador: POM; Anillo sellante: EPDM
Conexión de sensores		conexión de rosca M30 x 1,5 rosca interno
Conexión de proceso		conexión de rosca G 1 1/2 rosca exterior
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.