


E11040



Prolongador

VDOAH042MSS0003A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] 10...30 DC

Salidas

Alimentación PNP

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Materiales PUR

Material del cuerpo PUR

Material de la tuerca latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación Estado de conmutación 1 x LED, amarillo

Disponibilidad 1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E11040



Prolongador

VDOAH042MSS0003A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR / PVC, naranja, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

