




Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040ZDS0010E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC/DC
-------------------------	-----	-------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	zinc conformado a presión

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: zinc conformado a presión




E11046



Cable de conexión con conector hembra

ADOAH040ZDS0010E04

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco