E11062

Prolongador

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC020
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación			
Característica especial			Libre de halógenos
Datos eléctricos			
Tensión de alimentación	[V]		10...30 DC
Condiciones ambientales			
Temperatura ambiente	[°C]		-25...90
Grado de protección			IP 67
Datos mecánicos			
Materiales			TPU
Material del cuerpo			TPU
Material de la tuerca			latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando			
Indicación		Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
		Disponibilidad	1 x LED, verde
Notas			
Cantidad por pack			1 unid.

E11062

Prolongador

VDOAH043MSS00,3H04STGH040MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conexión



	Colores de los hilos :
BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm