




Prolongador

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de halógenos
-------------------------	--------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Materiales	TPU
------------	-----

Material del cuerpo	TPU
---------------------	-----

Material de la tuerca	latón, niquelado
-----------------------	------------------

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	2 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm²

Conexión eléctrica - Conector macho






Prolongador

VDOAH043MSS0002H04STAH040MSS

Conexión eléctrica

Conexión



Colores de los hilos :
BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco

Conexión eléctrica - conector hembra



Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado