


E11076



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB050MSS0002E05



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 300 AC/DC
Corriente máxima total	[A]	4
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Temperatura ambiente (en movimiento)	[°C]	-5...80
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	137,7
Dimensiones	[mm]	26 x 26 x 49,9
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		zinc conformado a presión
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

E11076



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB050MSS0002E05

Conexión eléctrica


Cable: 2 m, PVC, negro; 5 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", recto; cuerpo: TPU; bloqueo: zinc conformado a presión



Conexión



BK =	Colores de los hilos :
BN =	negro
BU =	marrón
GN/YE =	azul
WH =	verde / amarillo
	blanco