



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0010E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



| Datos eléctricos                                                 |      |                     |
|------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| Tensión de alimentación                                          | [V]  | < 250 AC / < 300 DC |
| Condiciones ambientales                                          |      |                     |
| Temperatura ambiente                                             | [°C] | -25...70            |
| Grado de protección                                              |      | IP 67               |
| Datos mecánicos                                                  |      |                     |
| Dimensiones                                                      | [mm] | 15 x 15 x 42        |
| Materiales                                                       |      | TPU                 |
| Material del cuerpo                                              |      | TPU                 |
| Material de la tuerca                                            |      | latón, niquelado    |
| Notas                                                            |      |                     |
| Cantidad por pack                                                |      | 1 unid.             |
| Conexión eléctrica                                               |      |                     |
| Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |      |                     |

**Conexión eléctrica - Conector macho**  
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



# E11106



## Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0010E04

### Conexión

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 2 | WH |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Colores de los hilos : |
| BK = | negro                  |
| BN = | marrón                 |
| BU = | azul                   |
| WH = | blanco                 |