

E11112




Conector hembra a cablear

SDOAH050MSSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11512

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------------------	-----	-------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	35 x 20 x 36
-------------	------	--------------

Materiales		PA
------------	--	----

Material del cuerpo		PA
---------------------	--	----

Material de la tuerca		latón, niquelado
-----------------------	--	------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E11112



Conector hembra a cablear

SDOAH050MSSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; Prensaestopa: PG 7

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, acodado; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: latón, niquelado



Conexión

