

E11129




Cable de conexión con conector hembra

ADOAF030MSS0005X03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11239

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Materiales	PBT; PA
Material del cuerpo	PBT / PA
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11129



Cable de conexión con conector hembra


ADOAF030MSS0005X03

Conexión eléctrica


Cable: 5 m, PTFE; 3 x 0,38 mm²

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PBT / PA; bloqueo: latón, niquelado



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BK = negro
BU = azul