


E11145



Conector hembra a cablear

SDOGH040PLSFKSK



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Corriente máxima total	[A]	4

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	13,5
Dimensiones	[mm]	18 x 18 x 52
Materiales		PA 6.6
Material del cuerpo		PA 6.6
Material de la tuerca		PA 6.6

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E11145



Conector hembra a cablear

SDOGH040PLSFKSK

Conexión eléctrica

tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,34...0,75 mm²; aislamiento de los hilos: PVC / PE; (Ø ...2,5 mm); funda del cable: Ø 4...7,5 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA 6.6; bloqueo: PA 6.6



Conexión

