


E11158



Conector macho a cablear

SSTGF030ZDSFKPK

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC/DC
Clase de protección	III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	13 x 13 x 44
Materiales	PA
Material del cuerpo	PA
Material de la tuerca	ZnAl / Ni

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E11158



Conector macho a cablear

SSTGF030ZDSFKPK

Conexión eléctrica

tecnología de aislamiento de desplazamiento: 0,14...0,34 mm²; aislamiento de los hilos: PVC / PETP; (Ø 1,0...1,55 mm); funda del cable: Ø 4...5 mm

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: ZnAl / Ni



Conexión

