




Prolongador con conector para válvulas

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




| Campo de aplicación               |                       |                   |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Característica especial           | Libre de halógenos    |                   |
| Datos eléctricos                  |                       |                   |
| Tensión de alimentación           | [V]                   | < 24 AC/DC        |
| Protección contra sobretensión    | sí; (VDR)             |                   |
| Condiciones ambientales           |                       |                   |
| Temperatura ambiente              | [°C]                  | -25...90          |
| Grado de protección               | IP 67                 |                   |
| Datos mecánicos                   |                       |                   |
| Materiales                        | TPU                   |                   |
| Material del cuerpo               | TPU                   |                   |
| Material de la tuerca             | latón, niquelado      |                   |
| Indicaciones / elementos de mando |                       |                   |
| Indicación                        | Estado de conmutación | 1 x LED, amarillo |
| Accesorios                        |                       |                   |
| Componentes incluidos             | tornillo              |                   |
|                                   | campo de rotulación   |                   |
| Notas                             |                       |                   |
| Cantidad por pack                 | 1 unid.               |                   |

## Prolongador con conector para válvulas

VVSAB031--S0002H03STGH030MSS

### Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro; 3 x 0,5 mm²

### Conexión



### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

