




Prolongador con conector para válvulas

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS




Campo de aplicación		
Aplicación		medición de corriente
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 67; IP 69K
Datos mecánicos		
Peso	[g]	99,4
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Accesorios		
Componentes incluidos		tornillo campo de rotulación
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

**Prolongador con conector para válvulas**

VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

**Conexión eléctrica**Cable: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm²**Conexión****Conexión eléctrica - conector hembra**

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Par de apriete: 0,5 Nm

