



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF040MSS0002H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC153

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



| Campo de aplicación     |                                                           |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| Característica especial | Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados |                   |
| Libre de siliconas      | sí                                                        |                   |
| Datos eléctricos        |                                                           |                   |
| Tensión de alimentación | [V]                                                       | < 60 AC / < 75 DC |
| Clase de protección     |                                                           | III               |
| Corriente máxima total  | [A]                                                       | 3                 |
| Condiciones ambientales |                                                           |                   |
| Temperatura ambiente    | [°C]                                                      | -25...80          |
| Grado de protección     |                                                           | IP 68             |
| Datos mecánicos         |                                                           |                   |
| Materiales              |                                                           | PUR               |
| Material del cuerpo     |                                                           | PUR               |
| Material de la tuerca   |                                                           | latón, niquelado  |
| Notas                   |                                                           |                   |
| Cantidad por pack       |                                                           | 1 unid.           |



Cable de conexión con conector hembra

ADOAF040MSS0002H04


Conexión eléctrica

Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



|      |                        |
|------|------------------------|
|      | Colores de los hilos : |
| BK = | negro                  |
| BN = | marrón                 |
| BU = | azul                   |
| WH = | blanco                 |