




Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EBC050
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Característica especial		Contactos dorados
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión	[A]	2
Corriente máxima total	[A]	6
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 68
Datos mecánicos		
Peso	[g]	81,6



Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Materiales	PBT-GF20; latón niquelado
Material del cuerpo	PBT-GF 20 / latón, niquelado
Número de puntos de conexión en el repartidor central	4
Tipo de conector	M8

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	4 x LED, amarillo
	Disponibilidad	1 x LED, verde

Notas


Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conexión

Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado



Conexión



E11216



Caja repartidora

ZDO4F035MSS0000-STGH080MSS

Conexión eléctrica - punto de conexión

Conector: 4 x M8; codificación: A; cuerpo: PBT-GF 20 / latón, niquelado; Contactos: dorado

