

## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040VAS0005E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVT135

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



### Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas
Libre de siliconas	sí

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68

### Datos mecánicos

Dimensiones [mm]	10 x 10 x 31
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)

### Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

# E11223



## Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040VAS0005E04


### Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )


### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



### Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro  
BN = marrón  
BU = azul  
WH = blanco