

E11224



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040VAS0010E04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de siliconas
Libre de siliconas	sí
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 60 AC / < 75 DC
Clase de protección	III
Corriente máxima total [A]	3
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Dimensiones [mm]	10 x 10 x 31
Materiales	PVC
Material del cuerpo	PVC
Material de la tuerca	inox (1.4404 / 316L)
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

E11224



Cable de conexión con conector hembra

ADOGF040VAS0010E04

Conexión eléctrica

Cable: 10 m, PVC, naranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,6...0,7 Nm

Conector: 1 x M8, recto; codificación: A; cuerpo: PVC; bloqueo: inox (1.4404 / 316L); Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión



Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco