




Cable en Y


YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS



Campo de aplicación	
Característica especial	Libre de halógenos
Datos eléctricos	
Tensión de alimentación [V]	< 30 AC / < 36 DC
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 68
Datos mecánicos	
Peso [g]	63
Materiales	PUR
Material del cuerpo	PUR
Material de la tuerca	latón, niquelado
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - conector hembra A


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Cable en Y

YDOGH080MSS0,15H08STGH040MSS

Conexión



Conexión eléctrica - Conector macho B

Cable: 0,15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,2 mm; 2 x 0,25 mm²

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica - Conector macho C

Cable: 0,15 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 6,2 mm; 4 x 0,25 mm²

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado

