




Prolongador con conector para válvulas

AVDAA031--S0020A03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Materiales		PUR
Material del cuerpo		PUR

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos		tornillo campo de rotulación
-----------------------	--	---------------------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E11238



Prolongador con conector para válvulas


AVDAA031--S0020A03

Conexión eléctrica


Cable: 20 m, PVC, negro, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo A DIN, acodado; cuerpo: PUR



Conexión



Colores de los hilos :
BN = marrón
BU = azul
GN/YE = verde / amarillo