


E11246



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB050PLS0005E05



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC
Corriente máxima total	[A]	5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Grado de protección		IP 68

Datos mecánicos

Peso	[g]	498,2
Dimensiones	[mm]	24 x 24 x 50
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		TPU

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PVC; 5 x 0,75 mm² / AWG 18

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x 7/8", recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: TPU




E11246



Cable de conexión con conector hembra

ADOGB050PLS0005E05

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
GY =	gris
WH =	blanco