


Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0003H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: EVC077

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados

Libre de siliconas sí

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...90

Grado de protección IP 68

Datos mecánicos

Dimensiones [mm] 15 x 15 x 48

Materiales TPU

Material del cuerpo TPU

Material de la tuerca latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack 1 unid.

E11282



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0003H04

Conexión eléctrica

Cable: 3 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,6...0,7 Nm



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :

BK = negro
BN = marrón
BU = azul
WH = blanco